

TANGO SM SPUHR MOUNTED ARTICULATING FINE-ADJUSTABLE LEVEL - FLATLINE OPS TANGO SM SPUHR MOUNTED ARTICULATING FINE-ADJUSTABLE LEVEL

[Optyka](#) > [Akcesoria do optyki](#) > [Poziomice do optyki](#)

SPUHR® MONTOWANY DLA DOKŁADNOŚCI TANGO SM ACCU/LEVEL™ to najnowszy poziomica montowana na SPUHR® od Flatline Ops*. Posiada jedyną w branży poziomice, która jest 'mikro-dostosowywalna' po zainstalowaniu. Tango SM™ ma pierścienie lokalizacyjne, które wpasowują się w interfejs SPUHR®, zapewniając precyzyjne dopasowanie. Ultra-lekka konstrukcja, ważąca zaledwie 0,7 oz, jest wykonana z aluminium klasy lotniczej 6061-T6 i anodowana na twardo w standardzie Mil Spec typu III, aby wytrzymać trudne warunki i uszkodzenia. Patentuowany ruchomy ramie poziomicy Tango SM™, gdy nie jest używane, można schować w obudowie dla bezpiecznego transportu i ochrony. Gdy jesteś gotowy do użycia, wystarczy wysunąć ramie poziomicy i możesz zaczynać. Strzał na dużym dystansie ma wiele czynników do uwzględnienia, aby upewnić się, że jesteś na celu, a nasz system ACCU/LEVEL™ pomaga w korekcji ""błędu kąta,"" zapewniając idealnie pionowe trzymanie. Poziomica ma również ultra-niski profil oraz precyzyjny projekt maszyny, aby upewnić się, że jesteś zablokowany na miejscu przed wykonaniem tego kluczowego strzału. WYPRODUKOWANE W USA WAŻNE INFORMACJE O DOPASOWANIU *
Dopasowanie montażu SPUHR®: Tango SM™ pasuje do modeli montażu SPUHR®: SA, SP, SS, ST i QDP. Inne modele mogą się różnić i mogą być niekompatybilne. Miejsca montażu mogą się różnić w zależności od marki lunety, rozmiaru tuby i wieżyczki, a także modelu i rozmiaru montażu SPUHR®. Zalecamy używanie Tango SM™ w tylnych dolnych miejscach interfejsu dla najlepszej akwizycji wzroku.



Cechy

- Nazwa: FLATLINE OPS TANGO SM SPUHR MOUNTED ARTICULATING FINE-ADJUSTABLE LEVEL
- Producent: FLATLINE OPS
- Nr produktu: 100042886
- Nr prod.: 40002-TSM
- Rodzaj wykończenia: Black
- Tube Size: Universal
- Waga dostawy: 0.052kg
- Wysokość wysyłki: 19mm
- Szerokość wysyłki: 95mm
- Długość wysyłki: 152mm
- UPC: 850020891160

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Poziomicy TANGO SM SPUHR MOUNTED ARTICULATING FINEADJUSTABLE LEVEL](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Poziomicy TANGO SM SPUHR MOUNTED ARTICULATING FINEADJUSTABLE LEVEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup poziomicy TANGO SM SPUHR MOUNTED ARTICULATING FINEADJUSTABLE LEVEL od Flatline Ops. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, które pomogą zapewnić jego bezpieczne i efektywne stosowanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem.
- Należy przechowywać produkt w suchym miejscu, z dala od skrajnych temperatur i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny poziomicy przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu i przechowywania, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
- Należy unikać kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał poziomicy.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że poziomica jest prawidłowo zamontowana na odpowiednim montażu SPUHR®.
- Przed użyciem zawsze sprawdzaj, czy poziomica jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Nie używaj poziomicy w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jej dokładność i funkcjonalność.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać poziomicy samodzielnie. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że montaż SPUHR® jest odpowiedni dla modelu Tango SM™ (SA, SP, SS, ST, QDP).
- Zainstaluj poziomice w tylnych dolnych miejscach interfejsu dla najlepszej akwizycji wzroku.
- Sprawdź, czy poziomica jest prawidłowo osadzona i zablokowana na miejscu.

2. Użytkowanie:

- Aby użyć poziomicy, wysuń ramie poziomicy z obudowy.
- Upewnij się, że poziomica jest ustawiona w poziomie przed wykonaniem strzału.
- Po zakończeniu użycia schowaj ramie poziomicy z powrotem do obudowy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj poziomicy do zwykłych odpadów domowych.
- Zasięgnij informacji w lokalnych punktach zbiórki, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować produkt.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania poziomicy, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Używaj poziomicy TANGO SM SPUHR MOUNTED ARTICULATING FINEADJUSTABLE LEVEL z zachowaniem ostrożności, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl